

油墨脱气专用 脱气膜组件

油墨脱气体系中的脱气膜组件采用Darlly的超疏水材料聚烯烃（PMP）制成独特的中空纤维膜结构，具有高通量，高脱气效率的特点，适用于各种墨水中的脱气。

应用

- 油墨脱气
- 生化分析仪

特性&优势


采用独特的中空纤维膜
PMP耐受性好，寿命长
压损低，脱气效率高
结构设计采用外部灌流的方式，液体在膜丝外流动，气体在膜丝内流动，气液两侧分离

规格参数

材质	膜丝	聚4-甲基-1-戊烯(PMP)
	中心杆	聚丙烯(PP)/HDPE
	端封胶水	环氧树脂
	膜壳	聚丙烯(PP)(Black)
操作条件	型号	流量 (ml/min)
	DL-G3	0-300
	DL-2*6	0-1500
	DL-G5	0-2000
	DL-G6	0-2000
	最高使用温度	45°C
	最高耐受压力	2bar
	最大工作压力	2bar



脱气原理



订购信息

Example: DL-G3

型号	连接（液体侧）	连接（真空侧）
DL-G3	18N = 1/8"NPT	18N = 1/8"NPT
	18R = 1/8"Rc	18R = 1/8"Rc
DL-2*6	14N = 1/4"NPT	14N = 1/4"NPT
DL-G5	14N = 1/4"NPT	14N = 1/4"NPT
DL-G6	14N = 1/4"NPT	14N = 1/4"NPT

DISCLAIMER:

Filtration data presented is representative of performance observed in controlled laboratory testing. It's not given as a warranty, specification or statement of fitness for use. Specific performance can vary widely depending on contaminant type, fluid properties, flow rates and environmental conditions. It is recommended that users conduct thorough qualification testing to assure the product functions as required.

