

尼龙膜针头滤器

■ 产品特点

- 与酯类、碱类和醇类具有出色化学兼容性
- 低提取物
- 无需预润湿

■ 应用领域

- 适用于如二甲亚砆等的冷冻保护剂
- 过滤水性生物溶液，酒精溶液等
- 高效液相色谱/超高效液相色谱样品的制备
- 不推荐浓度大于1mol/L的酸和卤化物溶剂的过滤
- 仅推荐应用水溶液样品



亲水性PTFE膜针头滤器

■ 产品特点

- 避免大量多种滤器的堆叠，节省成本。大立过滤器具有多功能性，适用于过滤水性和腐蚀性有机溶剂等
- 准确分析，高效液相色谱测试显示紫外吸收萃取物含量低
- 采用低蛋白结合膜
- 无需预润湿

■ 应用领域

- 推荐高效液相色谱样品的过滤
- 超高效液相色谱仪应用中0.22µm的过滤

疏水性PTFE膜针头滤器

■ 产品特点

- 适用于气体或有机溶剂的过滤
- 防止色谱图上的伪峰，以获得准确的实验结果
- 高效液相色谱测试显示紫外吸收萃取物含量低

■ 应用领域

- 刺激性化学品的过滤
- 通风防潮装置
- 高效液相色谱/超高效液相色谱样品的制备

PES膜针头滤器

■ 产品特点

- 敏感离子精确分析
- 低蛋白吸附
- 高流量

■ 应用领域

- 专为离子色谱仪应用设计
- 用于溶解样品优异选择
- 低药物和蛋白吸附
- 推荐水溶液样品的过滤

疏水性PVDF膜针头滤器

■ 产品特点

- 疏水PVDF膜制备
- 可适用于多种溶液过滤
- 保护色谱柱和仪器，防止颗粒物的堆积

■ 应用领域

- 具有优良的化学相容性
- 高效液相色谱/超高效液相色谱样品的制备
- 不建议用于丙酮、N,N-二甲基甲酰胺、二甲亚砆或碱>6N等

玻璃纤维膜针头滤器

■ 产品特点

- 复杂样品的快速过滤
- 不易堵塞，可单独使用或与最终膜过滤器串联使用
- 确保与聚丙烯外壳的广泛化学兼容性

■ 应用领域

- 复杂成分样品的过滤
- 高效液相色谱/超高效液相色谱样品的制备
- 去除干扰紫外/可见吸收光谱分析的颗粒

混合纤维素膜针头滤器

■ 产品特点

- 低压降
- 高颗粒拦截率
- 低蛋白吸附

■ 应用领域

- 缓冲液、水基试剂和溶液的理想选择

更多产品规格，请联系您大立的销售工程师